

**Garant****GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z:  
40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	5
Inställningsvinkel $\kappa$	20 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
spiralfräsning $a_p$	1 mm
Invändig	ja

Skär-Ø $D_c$	40 mm
Serie	Power Q
spiralfräsning Ø $D_{min}$	74 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	32,4 mm
FästhålsØ	16 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,62 grad
totallängd $L_{tot}$	40 mm
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs