

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
42/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Antal skär Z	7
Serie	Power Q
Ø D ₃	36 mm
Rampningslängd L för α _{max}	34,4 mm
Inställningsvinkel κ	20 grad

FästhålsØ	16 mm
Skär-Ø D_c	42 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	78 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	82 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,58 grad
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
spiralfräsning a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Kopierfräs