

Garant**Lastlyftmagnet LM1, maximal bärförmåga (plan): 1000kg****Beställningsdata**

Ordernummer	382020 1000
GTIN	4062406257798
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Kranögla, manöverspak och tillslutningslock på sidan av rostfritt stål.
- Oavsiktligt lossande av manöverspaken under drift förhindras av en säkerhetsläsregel.
- Polytan förberedd för montering av polskor (tillval).
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom Soft Opening Protection.

Fördel:

- Högklassig bearbetning i tidlös GARANT-design, kombinerad med genomtänkta manövrerings- och säkerhetskrav.
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom "Soft Opening Protection".

OBS!:

Luftspalt <0,1 mm vid ST-material! **Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!**

På grund av säkerhetskonceptet är de arbetsstyckgeometrier som ska lyftas anpassade.

Provningcertifikat för avrivningskrafterna på förfrågan.

Teknisk beskrivning

dim B	320 mm
minimal väggjocklek platt	40 mm
dim E	140 mm
dim A	285 mm
dim C	140 mm
minimal väggjocklek rund	40 mm
vikt	33 kg
maximal Ø rund	750 mm
maximal bärförmåga platt	1000 kg
maximal längd platt	3000 mm
maximal bärförmåga rund	500 kg
dim F	346 mm
dim G	34 mm
dim D	109 mm
största bredd platt	1500 mm
Produktslag	Lyftmagnet