

Garant**Lastlyftmagnet LM1, maximal bärförmåga (plan): 150kg****Beställningsdata**

Ordernummer	382020 150
GTIN	4062406257767
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Kranögla, manöverspak och tillslutningslock på sidan av rostfritt stål.
- Oavsiktligt lossande av manöverspaken under drift förhindras av en säkerhetsläsregel.
- Polytan förberedd för montering av polskor (tillval).
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom Soft Opening Protection.

Fördel:

- Högklassig bearbetning i tidlös GARANT-design, kombinerad med genomtänkta manövrerings- och säkerhetskrav.
- Certifierad avrivningskraft garanterar 3-faldig säkerhet för operatören.
- Kranöglan kan också monteras på sidan för lyft av vertikala laster med polskor (tillval).
- Backslag hos manöverspaken förhindras genom "Soft Opening Protection".

OBS!:

Luftspalt <0,1 mm vid ST-material! **Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!**

På grund av säkerhetskonceptet är de arbetsstyckgeometrier som ska lyftas anpassade.

Provningcertifikat för avrivningskrafterna på förfrågan.

Teknisk beskrivning

dim B	140 mm
minimal väggjocklek rund	10 mm
dim A	115 mm
minimal väggjocklek platt	15 mm
maximal bärförmåga rund	75 kg
dim E	60 mm
maximal bärförmåga platt	150 kg
maximal längd platt	1250 mm
dim C	68 mm
dim D	70 mm
vikt	6,4 kg
maximal Ø rund	250 mm
dim F	170 mm
dim G	17 mm
största bredd platt	600 mm
Produktslag	Lyftmagnet