

**Garant****GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 50/5
GTIN	4062406566746
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	5
totallängd $L_{tot}$	50 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{max}$	98 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	42,4 mm
Fästhåls $\varnothing$	22 mm

Serie	Power Q
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	20 grad
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,47 grad
Skär- $\emptyset$ $D_c$	50 mm
spiralfräsning $\emptyset$ $D_{\min}$	94 mm
$\emptyset$ $D_3$	44 mm
spiralfräsning $a_p$	1 mm
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs