

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
50/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	44 mm
FästhålsØ	22 mm
Serie	Power Q
Invändig	ja
Skär-Ø D _c	50 mm
Antal skär Z	8

totallängd L_{tot}	50 mm
Rampningslängd L för α_{max}	42,4 mm
spiralfräsning a_p	1 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	98 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	94 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,47 grad
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Inställningsvinkel κ	20 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs