

**Garant****GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
40/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,62 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	20 grad
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1 mm

FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	7
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	32,4 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	74 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	78 mm
Skär-Ø $D_c$	40 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktlag	Kopierfräs