

**SNMX 120408, HUT25, Radie: 1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251398 1
GTIN	4062406258283
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Passar till:**

Klämhållare PSSN. Till exempel klämhållare nr 251112 och 251113.

**OBS!:**

Vid användning av vändskär med radien  $\geq 3$  mm måste vändskärsfickan modifieras.

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 120 m/min
Antal byten/skär	8
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M

Beläggning	obelagd
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	30 - 80 m/min
Sort	HUT25
ISO-kod vändskär	SNMX 1204
Produktnamnsattribut	HUT25
Produktslag	Vändskär för svarvning