

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z:
52/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiameterar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	8
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
totallängd L _{tot}	50 mm
Skär-Ø D _c	52 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	98 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	102 mm

FästhålsØ	22 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,45 grad
Invändig	ja
spiralfräsning a_p	1 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	44,4 mm
Inställningsvinkel κ	20 grad
Ø D ₃	46 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs