

**Hörnfräs 90° MEV, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghärdfräs med nytutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	50 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,26 grad
Antal skär Z	5
Passande vändskär	TOMT060508
spiralfräsning Ø D_{min}	95 mm
Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
spiralfräsning Ø D_{max}	98 mm
Rampningslängd L för α_{max}	44,25 mm
totallängd L_{tot}	40 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
FästhålsØ	22 mm
Ø D ₃	45 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229723 1
------------------	----------