


**SNMX 120408, HUT25, Radie: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251398 2
GTIN	4062406258290
Artikelklass	29W

Beskrivning**Passar till:**

Klämhållare PSSN. Till exempel klämhållare nr 251112 och 251113.

OBS!:

Vid användning av vändskär med radien ≥ 3 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SNMX 1204
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 120 m/min
Skärdjup a_p	2 - 4 mm
Antal byten/skär	8
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c sekundär användning	30 - 80 m/min
Beläggning	obelagd
Skärförhållande	kontinuerligt

Sekundär användning	M
Skärmaterial	VHM
Sort	HUT25
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Produktnamnsattribut	HUT25
Produktslag	Vändskär för svarvning