

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, MF:
M57X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130020 M57X1,75
GTIN	4062406258429
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 2184
Kärnhåls-Ø	55,3 mm
Gängstigning	1,75 mm
Gängdjup	85,5 mm
gänga	M57×1,75
Antal skär Z	6
Skafftyrkant □	35 mm
totallängd L	160 mm
Gängtyp	MF
Antal spånspår	6
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	57 mm
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D _s	45 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp