

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Förbättrad spånavgång med unik spånledningsstegkonstruktion hos vändskärsplattorna. Den maximala axiella spånvinkeln på 17° ger låga skärkrafter.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TOMT 060508ER-GM
Matning f_z	0,08 - 0,2 mm
Antal byten/skär	3
Hörnradie	0,8 mm
Typ	INOX
Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		