

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	TOMT 060508ER-GM
Matning f_z	0,08 - 0,25 mm
Typ	ST1400
Sort	PR1525

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		