



## Liten bultsax CoBolt® med skärurtag, totallängd: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	731752 200
GTIN	4003773042327
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Hög klippkapacitet med relativt liten ansträngning tack vare speciell kraftutväxling. Skären är induktionshårdade (ca 64 HCR).

Kemiskt svärtad tång, plastklädda handtag, centrum med urtag.

#### Användningsdata:

För tråd med draghållfasthet upp till 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdad.

### Teknisk beskrivning

för mjuk ståltråd upp till Ø	6 mm
för medelhård ståltråd upp till Ø	5,2 mm
totallängd	200 mm
för pianotråd upp till Ø	3,6 mm
mejselspets	Härdad
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål
Yta	kemiskt svärtad tång
Produktslag	Skärande tång

