

**HOLEX Pro INOX M HM-fräsar HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202991 3
GTIN	4062406568955
Artikelklass	12Y

Beskrivning**Utförande:**

Utomordentliga användningstider för sin klass vid bearbetning av **korrosionsbeständiga stål** genom **innovativ beläggning och geometri**. Speciellt för **rostfria stål i högkapacitetsområdet**, t.ex. Duplex. **Optimal spånavskiljningsförmåga** genom **hög skärhastigheter**.

Teknisk beskrivning

totallängd L	50 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,012 mm
Skärlängd L_c	5 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Tandantal Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,015 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	38 grad
Skaftdiameter D_s	6 mm

Skär-Ø D _c	3 mm
Serie	Pro Inox
Beläggning	TiSiN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	P
TOOLOX 33	mindre lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	mindre lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	85 m/min	M
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		

torrt	mindre lämplig
Luft	mindre lämplig