



Batteriladdningsskåp BATTERY CHARGE, Modell: CHA



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 981114 CHA |
| GTIN | 4054923234383 |
| Artikelklass | 96G |

Beskrivning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med permanent självstängning med hjälp av oljedämpade dörrstängare, 3-punkts dörrupphängning.

- **Låsbar med profilcylinder (låssystemduglig) och låstillståndsindikering (röd/grön). Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.**
- **Integrerad transportsockel för transport inom företaget.**
- **Integrerade ställbara fötter för att kompensera ojämnheter i underlaget.**
- **90 minuters brandskydd utifrån och in (typ 90 / typgodkänd enligt EN 14470-1) och mer än 90 minuters brandmotstånd vid brandpåverkan inifrån och ut.**
- **Säkerhetsstickkontakt för enkel bortkoppling av skåpet från elnätet.**

Batteriladdningsskåp för säker laddning och förvaring av litiumjonbatterier. Med integrerad fläktventilation för att förhindra värmestockning. Installerat 3-stegs varnings- och brandbekämpningssystem inklusive rökdetektor, temperatursensor, optisk och akustisk larmgivning och brandbekämpningsenhet; löser automatiskt ut vid brand; med stickkontakt för anslutning till elnätet. Eluttagslist med metallhölje och 10 jordade eluttag för varje förvaringsnivå monterad komplett användningsklar inuti skåpet.

Norm:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

leveransinnehåll:

Skåp med 5 hyllplan av perforerad plåt inkl. eluttagslister, 1 bottenuppsamlingstråg stålplåt pulverbelagd.

Lackering:

Skåpstomme antracitgrå RAL 7016, dörrar signalblå RAL 5010, **pulverbelagda.**

OBS!:

Med jämna mellanrum (årligen) måste batteriförvarings- och laddningsskåpen underhållas fackmässigt och

deras funktionsduglighet kontrolleras av en auktoriserad person. Vi rekommenderar uppställning i markplanet för att säkerhetsskåpen ska gå lätt att evakuera.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Djup | 615 mm |
| invändig bredd | 1050 mm |
| höjd | 2224 mm |
| antal uppsamlingstråg | 1 |
| Bredd | 1193 mm |
| Invändig inkörningsmått höjd | 90 mm |
| effektiv höjd | 1647 mm |
| vikt | 512 kg |
| Invändig inkörningsmått bredd | 1120 mm |
| maximal belastning | 600 kg |
| antal hyllor | 5 |
| effektivt djup | 522 mm |
| volym uppsamlingstråg | 33 l |
| märkspänning | 400 V |
| Höjdinställning i raster | 32 mm |
| Brandmotstånd | 90 min |
| Produktslag | Säkerhetsskåp |