



Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Operforerat, Ø 150 mm, Kornstorlek: 240



Beställningsdata

Ordernummer	567793 240
GTIN	50076308470963
Artikelklass	53M

Beskrivning

Utförande:

Med **stabil filmbärare**. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

- **Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.**
- **Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.**

Användningsdata:

Korundslipkorn (A) i hög kvalitet för allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning. Precisionsslipkorn **Cubitron™ II** som är fördelaktiga på stora ytor (plåtbearbetning) tack vare **snabbare avverkning** och **jämnare ytfinish**.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	240
skiv-Ø	150 mm
Serie	775L
Slipmedel	Cubitron™ II

Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		