




Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Operforerat, Ø 150 mm, Kornstorlek: 220



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 567793 220 |
| GTIN | 50051125870899 |
| Artikelklass | 53M |

Beskrivning

Utförande:

Med **stabil filmbärare**. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

- **Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.**
- **Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.**

Användningsdata:

Korundslipkorn (A) i hög kvalitet för allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning. Precisionsslipkorn **Cubitron™ II** som är fördelaktiga på stora ytor (plåtbearbetning) tack vare **snabbare avverkning** och **jämnare ytfinish**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------------|
| Serie | 775L |
| skiv-Ø | 150 mm |
| Kornstorlek | 220 |
| Slipmedel | Cubitron™ II |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Slipmedlets beteckning | Keramik |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 150 mm |
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| Produktslag | Slippappersrondell |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |