


HOLEX**HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	205706 20
GTIN	4062406262501
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Mått liknande DIN 6527. **Optimerad specialkordelprofil för grovfräsning. Mycket hög spånavskiljningskapacitet.**

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	52 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Hörnfasbredd vid 45°	1 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	45 grad
Skär-Ø D_c	20 mm
totallängd L	104 mm
Tandantal Z	6
Matning f_z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm
Friställningsdiameter D_1	18,5 mm

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skärlängd L_c	38 mm
Tolerans nom.- \emptyset	d11
Serie	Pro Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	HR
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	135 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	45 m/min	M
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

