

Garant**XNEX 040308, HB735, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla skärmaterial som ger **en ytterst hög processäkerhet.**

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,8 mm
Vändskärstjocklek S	3.18 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 040308
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	2 mm
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		