



## LED-pennficklampa med batterier, Typ: PEN



### Beställningsdata

Ordernummer	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust och elegant LED-stavficklampa av aluminium och med praktiskt hållarclips för professionell användning. Med fokuserbar ljuskägla från 10–60°.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

### Teknisk beskrivning

vikt	62 g
Huvud-Ø	16 mm
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 54
Belysning	LED-modul
Kan även användas som ficklampa	Fokus
Batterityp	Micro, AAA
ljusflöde	100 - 200 lm
brinntid	1,75 - 3,5 h
tillverkarens beteckning	FLASH PEN
Antal ingående batterier	2
totallängd	153 mm

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3