

3M**VHB™ tejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 19X8**

Beställningsdata

Ordernummer	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ 5952 innebär tillförlitlighet över hela linjen. Den ger de ytor som ska klistras en optimal anpassningsförmåga. Genom denna egenskap kan både tunna och strukturerade ytor fogas samman heltäckande och spänningsfritt.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 8 m

Bredd: 19 mm

Tjocklek: 1,6 mm

Teknisk beskrivning

Limstyrka på stål	5,5 N/mm
Lager luftfuktighet	50 %
Slag av tejp	Dubbelsidig
Färg	grå
Material täckplåt	Papper
Bredd	19 mm
tillverkarens beteckning	5962F
Längd	8 m
Elasticitet	300 %
Häftmassa	Akryl
Minsta hållbarhet	12 månad
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Maskering
Användning	Montering
temperaturbeständig upp till	120 - 150 °C
anmärkning	smidig
anmärkning	dämpande
anmärkning	fuktbeständig
lagringstemperatur	20 °C
Tjocklek	1,6 mm
Produktnamnsattribut	svart
Produktslag	Tejp