

Garant**Hörnfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal skär Z	5
Skruvsats för vändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	XNEX 040308
Skär-Ø D _c	32 mm
total längd L _{tot}	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Fästgंगा M	M16
maximalt sågdjup a _{p max}	2 mm
Skaftutförande	med gänga

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------