

**VHB™ tejp, vit, Bredd×längd (mm×m): 19X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083781 19X33
GTIN	4054596766419
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ LSE-110WF är speciellt avsedd för krävande klistring av lågenergetiska plaster och kompositmaterial inom- och utomhus.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Häftmassa: Akryl

Längd: 33 m

Bredd: 19 mm

Tjocklek: 1,1 mm

Teknisk beskrivning

Slag av tejp	Dubbelsidig
--------------	-------------

Längd	33 m
temperaturbeständig upp till	90 - 150 °C
Häftmassa	Akryl
Minsta hållbarhet	18 månad
lagringstemperatur	16 - 25 °C
Färg	vit
tillverkarens beteckning	LSE-110WF
Bredd	19 mm
Lager luftfuktighet	40 - 65 %
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Limstyrka på stål	4,4 N/mm
Tjocklek	1,1 mm
Produktnamnsattribut	vit
Produktslag	Tejp