



Slagbormaskin, Typ: GBH221



Beställningsdata

Ordernummer	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Robust slagbormaskin med **SDS-plus-verktygshållare** och stark borrarprogression.

- **Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.**
- **Steglös varvtalsreglering för ren förboring.**
- **Många användningsområden tack vare mejslingsfunktionen (rotationsstopp).**
- **Höger-/vänstergång för att lossa fastklämda borrar.**

leveransinnehåll:

Inklusive sidohandtag, maskinduk. Inklusive djupanslag 210 mm och transportväska.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i betong	20 mm
Energiförsörjning	Batteridrivna
form verktygshållare	SDS-Plus
effektförbrukning	650 W

Skaft	SDS Plus
slagenergi	2 J
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
vikt	2,3 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Transportväska
tillverkarens beteckning	GBH 2-21 D
maximala vibrationer enligt EN	13,5 m/s ²
Produktslag	Slagbormaskin