



Akkumulator- vinkelslipmaskin GWS, Typ: 18V15C



Beställningsdata

Ordernummer	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

- Tack vare den nya BITURBO-tekniken 50 % snabbare skärning och metallavverkning. Samma kapacitet som för en kabelansluten vinkelslip.
- Ökad säkerhet genom intelligent bromssystem, Soft Start, Kick Back- och Drop Control.
- Inställning av enskilda hastighetssteg med manöverpanel och Bluetooth Connectivity.
- Möjlighet att eftermontera Connectivity-modulen.

leveransinnehåll:

Utan akkumulator och laddare, inklusive skyddskåpa, monteringsfläns, spännmutter, extra handtag.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073854 och nr 073866. Passande ProCORE 18 V-batterier och startset finns under nr 073857 stl. C18 och nr 073865 stl. C18.

Teknisk beskrivning

maximalt kapdjup	34 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterispänning	18 V
maximal skiv-Ø	125 mm
Mjukstart	nej
tillverkarens beteckning	GWS 18V-15 C

Batterityp	Litiumjon
överbelastningsskydd	ja
Kickbackstopp	ja
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximala vibrationer enligt EN	4 m/s ²
Vikt utan batteri	2,2 kg
Antal ingående batterier	0
Återstartspärr	ja
motorkonstruktion	borstlös motor
Dödmanskoppling	nej
vikt	2,2 kg
maximalt varvtal:	9800 min ⁻¹
app-anslutning	OneKey
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073857 C18