

Garant**Roterande högpresterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter, Morsekona (MK): 3****Beställningsdata**

Ordernummer	321245 3
GTIN	4062406572464
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- Körnaraxel med hårdmetallspets för tillämpningar med hög nötning på centreringen.
- Spetsvinkel 60°.
- Avdragarmutter som planar av på sidan.
- Mycket exakt lagring för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri tack vare långtidssmörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För bearbetning av tunna arbetsstycken vid höga varvtal och vid stora styckantal med automatisk inlastning i serietillverkning.

Premiumutförande. Hög rundgångsnoggrannhet genom **avancerad lagring**. Speciellt avsedd för höga varvtal och höga axialkrafter. Även lämplig för slipprocesser.

Teknisk beskrivning

hårdmetall-Ø H	11 mm
----------------	-------

maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
effektiv längd B	94 mm
för arbetsstycksvikt	300 kg
spetslängd C	30 mm
Morsekona	MK3
hus-Ø D	52 mm
maximalt radiellt kast	0,003 mm
Axialkraft	4,2 kN
Spetsvinkel	60 grad
Hårdmetallsinsats	ja
Utförande	medlöpande
bräckskruv	ja
Produktslag	centreringspets