


**Garant****Centreringspännback pneumatisk, IOT, Typ: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	360181 100
GTIN	4062406572969
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.
- Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Arithmetisk summa = 45 kN.
- Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlebord.

**Fördel:**

- Inkl. tryckackumulator med dubbelverkande spärrventiler.
- Kontinuerlig övervakning av spänn- och lossningstrycket samt av batteritillståndet via WLAN.
- Ingen vridbenomföring behövs.
- Fastspänning och avspänning genom tryckluftstillförsel via robot.
- Anslutningsblock nr 360191 finns för horisontal eller vertikal tryckluftstillförsel.

**Användningsdata:**

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för **automatiserad drift** via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

**Specialtillbehör:**

Anslutningsblock nr 360191.

Backprogram nr 360135 – 360151 storlek 80.

## Teknisk beskrivning

maximal tryckluftseffekt	9 bar
höjd H	95 mm
vikt	11,6 kg
Backbredd A	80 mm
spännkraft upp till max	10 kN
B	100 mm
passar färgkod	PCV 100
L	100 mm
H <sub>1</sub>	171 mm
spännlängd	6 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke