

Garant**Centreringspännback pneumatisk, IOT, Typ: 160****Beställningsdata**

Ordernummer	360181 160
GTIN	4062406572983
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.
- Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Arithmetisk summa = 45 kN.
- Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlelbord.

Fördel:

- Inkl. tryckackumulator med dubbelverkande spärrventiler.
- Kontinuerlig övervakning av spänn- och lossningstrycket samt av batteritillståndet via WLAN.
- Ingen vridbenomföring behövs.
- Fastspänning och avspänning genom tryckluftstillförsel via robot.
- Anslutningsblock nr 360191 finns för horisontal eller vertikal tryckluftstillförsel.

Användningsdata:

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för **automatiserad drift** via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

Specialtillbehör:

Anslutningsblock nr 360191.

Backprogram nr 360183 – 360187.

Teknisk beskrivning

L	160 mm
vikt	19 kg
Backbredd A	104 mm
H ₁	175 mm
maximal tryckluftseffekt	9 bar
passar färgkod	PCV 160
spännkraft upp till max	22,5 kN
B	160 mm
spännlängd	8,5 mm
höjd H	99,2 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke