

Garant**Medlöpande svarvdubbar för bytesinsats, Typ: 50/3****Beställningsdata**

Ordernummer	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Fjädrat utförande för axiell längdkompensering under bearbetningen.**
- **Helt härdat och slipat. Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.**
- **Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**

Specialutförande med 3-kantskaft för fastspänning direkt i motspindelns kraftspännchuck.

Utbytbara insatser nr 320629.

För bearbetning av tunga arbetsstycken.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625.

OBS!:

Byte av insatserna på nyckelgreppen genom motursrotation.

Teknisk beskrivning

radiellt kast	0,01 mm
Skaftdiameter D ₁	18 mm
totallängd L	165 mm
för arbetsstycksvikt	700 kg
hus-Ø D	74 mm
fjädersväg	4 mm
Ø d	50 mm
maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
Effektiv längd L ₁	95 mm
passar färgkod	K18
fäste	3-kantskaft
Produktslag	centreringspets