

**HM-fullradiefräs, TiAlN, Ø h10 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	207154 5
GTIN	4062406264895
Artikelklass	12X

Beskrivning**OBS!:****Efterföljare till produkt nr 207155.****Teknisk beskrivning**

Matning f_z för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Skär-Ø D_c	5 mm
Skaftdiameter D_s	5 mm
Spiralvinkel	30 grad
totallängd L	75 mm
Skärlängd L_c	9 mm
Matning f_z för kopierfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tandantal Z	2
radie R	2,5 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h10
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	M
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	320 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		