

**Garant****GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 213004 25/2   |
| GTIN         | 4062406266646 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Verktvssystem med **synnerligen stabil vändskärspaltbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**OBS!:**

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| spiralfräsning $a_p$                | 1,2 mm     |
| Antal skär Z                        | 2          |
| Ø $D_2$                             | 21 mm      |
| spiralfräsning Ø $D_{max}$          | 48 mm      |
| Rampningslängd L för $\alpha_{max}$ | 12,55 mm   |
| Skär-Ø $D_c$                        | 25 mm      |
| Passande vändskär                   | XOMU094812 |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$ | 40 mm            |
| Fästgंगा M                            | M12              |
| Serie                                 | Power Q          |
| $\varnothing D_1$ h6                  | 12,5 mm          |
| $\varnothing D_3$                     | 15 mm            |
| Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$       | 2,74 grad        |
| totallängd $L_{\text{tot}}$           | 36 mm            |
| Invändig                              | ja               |
| Skaftutförande                        | med gänga        |
| Fräsanvändning                        | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning                        | Ramping          |
| Fräsanvändning                        | Ramping          |
| Bearbetningsstrategi                  | HPC              |
| Verktygsbyte                          | PowerCard        |
| Produktslag                           | Kopierfräs       |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm         | 211750 2,8  |
| Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 7                               | 219799 7    |