

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärspaltbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XOMU146715
Rampningsvinkel α_{\max}	0,57 grad
totallängd L_{tot}	63 mm
Serie	Power Q
FästhålsØ	32 mm
spiralfräsnings Ø D_{\max}	198 mm

Skär-Ø D_c	100 mm
Ø D_3	84 mm
Invändig	ja
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningslängd L för α_{max}	81,07 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	184 mm
Antal skär Z	8
Inställningsvinkel κ	16 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 8	219799 8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP