

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 30/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	40 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{max}$	58 mm
Serie	Power Q
Rampningslängd L för α_{max}	17,55 mm
Invändig	ja
Rampningsvinkel α_{max}	1,96 grad
Antal skär Z	3
totallängd L_{tot}	100 mm

Ø D ₃	20 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	50 mm
Skär-Ø D _c	30 mm
spiralfräsning a _p	1,2 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Passande vändskär	XOMU094812
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7