

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

totalängd L_{tot}	50 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	90 mm
Rampningslängd L för α_{max}	37,55 mm
Antal skär Z	5

Inställningsvinkel κ	15 grad
Fästhåls \emptyset	22 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,92 grad
spiralfräsning a_p	1,2 mm
Serie	Power Q
Passande vändskär	XOMU094812
spiralfräsning $\emptyset D_{\max}$	98 mm
$\emptyset D_3$	40 mm
Skär- $\emptyset D_c$	50 mm
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP