

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213006 52/5
GTIN	4062406266752
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	15 grad
spiralfräsning a_p	1,2 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	102 mm

Ø D ₃	42 mm
spiralfräsnings Ø D _{min}	94 mm
Skär-Ø D _c	52 mm
Antal skär Z	5
Rampningsvinkel α _{max}	0,87 grad
Rampningslängd L för α _{max}	39,55 mm
Passande vändskär	XOMU094812
totallängd L _{tot}	50 mm
Invändig	ja
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP