

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213014 52/4
GTIN	4062406266851
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktygssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XOMU146715
Invändig	ja
spiralfräsnings a_p	2 mm
Skär-Ø D_c	52 mm
Inställningsvinkel κ	16 grad
spiralfräsnings Ø D_{min}	88 mm

totallängd L_{tot}	50 mm
Serie	Power Q
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	102 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{max}	33,07 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Fästhåls \varnothing	22 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,39 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 8	219799 8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP