

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktvssystem med **synnerligen stabil vändskärspaltbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Fästgंगा M	M16
spiralfrensning Ø D _{max}	62 mm
Invändig	ja
totallängd L _{tot}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
spiralfrensning a _p	1,2 mm

Rampningslängd L för α_{\max}	19,55 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Passande vändskär	XOMU094812
Rampningsvinkel α_{\max}	1,76 grad
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Serie	Power Q
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7