

Garant

GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktvssystem med **synnerligen stabil vändskärsplattbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning a_p	1,2 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	124 mm
Antal skär Z	6
Inställningsvinkel κ	15 grad
$\varnothing D_3$	53 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,68 grad
Serie	Power Q
Rampningslängd L för α_{\max}	50,55 mm
Skär- \emptyset D_c	63 mm
Passande vändskär	XOMU094812
Fästhåls \emptyset	27 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Invändig	ja
spiralfräsnings \emptyset D_{\min}	116 mm
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP