


**HM-skrubbfräs HPC, TiXSi, Ø f8 DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203044 25
GTIN	4045197679444
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

För **grov- och finbearbetning**.

Fullhåll upp till $1,5 \times D$ vid **högsta möjliga matningsvärden** och mycket lugn gång.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	78 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm
Friställningsdiameter D_1	24,5 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
Tandantal Z	4
Skaftdiameter D_s	25 mm
totallängd L	136 mm
Skärlängd L_c	68 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	f8

Spiralvinkel	38 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiXSi
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	120 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

