

Garant**GARANT Power Q Double högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Verktvssystem med **synnerligen stabil vändskärspaltbäddning** för **processäkert arbete**. **Skärkraftreducerande verktygsgeometrier** ger ett betydande bidrag till **avlastningen av huvudspindeln**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 2,8** med klinga nr **674252 storlek 10IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M16
Ø D ₃	30 mm
totallängd L _{tot}	47 mm
Serie	Power Q
Invändig	ja
Rampningsvinkel α _{max}	1,25 grad
spiralfräsnings a _p	1,2 mm

Ø D ₂	29 mm
Antal skär Z	4
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Skär-Ø D _c	40 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	78 mm
Rampningslängd L för α _{max}	27,55 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	70 mm
Passande vändskär	XOMU094812
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8
Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 7	219799 7