


Garant
HM-spårfräs, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X4 mm


Beställningsdata

Ordernummer	208025 16,5X4
GTIN	4045197198884
Artikelklass	11X

Beskrivning

Utförande:

Skär på periferin, med sicksacktandning. Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.

OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 eller för fräsning av små spår.

Fullspår: f_z för $a_p = 0,25 \times D$.

Typ: N

Tandantal Z: 10

Tandantal Z: 10

För woodruffkilar DIN 6888: 4,0×6,5 mm

Friställningsdiameter D_1 : 4,6 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 900 N/mm²: 0,035 mm

Teknisk beskrivning

För woodruffkilar DIN 6888	4,0×6,5 mm
Skär-Ø D_c	16,5 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,035 mm
Tandantal Z	10
Friställningsdiameter D_1	4,6 mm

Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	56 mm
Typ	N
Skärlängd L_c	4 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 850 D/F
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Matningsriktning	horisontell
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar