

Garant**CCGT 030101, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 180 m/min
Hörnradie	0,1 mm
Sort	HB7025-1
Matning f	0,03 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SF
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCGT 030101
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm

Tilldelning huggning/skrubb

Finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning