

**Garant****DCGT 04T002, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Beläggning	Diamant
Sort	HU7315-1
spån-brytare	AF
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,05 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	DC.T 11T308
Primäranvändning	N
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 300 m/min
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning