


**Garant****XOMU094812ZZER, HB415, Typ: UNI**

## Beställningsdata

Ordernummer	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

**Innovativt** vändskärskoncept med **dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärspattor (2×3 skär).

**Kraftfulla** skärmaterial för extra god **ekonomi**.

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Typ	UNI
ISO-kod vändskär	XDMT090416ZDSR
Sort	HB415
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	2 mm

Antal byten/skär	6
Beläggning	AlTiN
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		