

Garant**DCGT 04T002, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	SF
Hörnradie	0,2 mm
Sort	HB7025-1
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Matning f	0,03 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 180 m/min
ISO-kod vändskär	DC.T 11T308
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent

Primäranvändning	P
Produktlag	Vändskär för svarvning