


Garant**XOMU146715ZZER, HB4020, Typ: ST900**

Beställningsdata

Ordernummer	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med **dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärspaltor (2×3 skär).

Kraftfulla skärmaterial för extra god **ekonomi**.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,5 mm
Matning f_z per tand	1,3 mm
Typ	ST900
ISO-kod vändskär	XOMU146715ZZER
Sort	HB4020
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1,5 mm

maximalt sågdjup $a_{p\max}$	3 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	3 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	AlTiCrN
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		