

Garant**DCGT 04T002, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Sort	HB7125-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VF
Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	DC.T 11T308

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 150 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning