

Garant**VCGT 050102, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	VCGT 050102
Sort	HB7125-1
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 150 m/min
spån-brytare	VF

Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning